


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH080MSS0010A06



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 60 AC/DC
Max strømbelastning total	[A]	2

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	468,7
Dimensioner	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		zinkstøbegods, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH080MSS0010A06

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, sort, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods, forniklet



Tilslutning

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
WH =	hvid
YE =	gul