


# E10980



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH080MSS0010A06



### Elektriske Data

|               |     |            |
|---------------|-----|------------|
| Driftspænding | [V] | < 60 AC/DC |
|---------------|-----|------------|

### Omgivende forhold

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25...85 |
| Kapslingsklasse      |      | IP 68    |

### Mekaniske data

|                         |      |                          |
|-------------------------|------|--------------------------|
| Vægt                    | [g]  | 479                      |
| Dimensioner             | [mm] | 38,5 x 14,5 x 27,5       |
| Materiale               |      | TPU                      |
| Indstøbt-emne materiale |      | TPU                      |
| Materiale - omløber     |      | zinkstøbegods, forniklet |

### Bemærkning

|                   |  |        |
|-------------------|--|--------|
| Emballage-enheder |  | 1 stk. |
|-------------------|--|--------|

# E10980



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH080MSS0010A06

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, sort; 6 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods, forniklet



### Tilslutning

|   |    |
|---|----|
| 1 | WH |
| 2 | GN |
| 3 | YE |
| 4 | GY |
| 5 | BN |
| 7 | BU |

|      |                  |
|------|------------------|
|      | Ledningsfarver : |
| BN = | brun             |
| BU = | blå              |
| GN = | grøn             |
| GY = | grå              |
| WH = | hvid             |
| YE = | gul              |