




Konfektionerbar hunstik

SDOGA030PLSFKPG

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...55 DC
---------------	-----	------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	20 x 20 x 46
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Materiale - omløber		Messing, forniklet

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,75 mm²; Kabelforskrining: PG 11

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x 1/2", lige; kodning: C; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet



E10981

Konfektionerbar hunstik

SDOGA030PLSFKPG



Tilslutning

