




Forbindelseskabel

VDOGF030MSS0001H03STGH030MSS


Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11378
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation	
Special funktion	Halogenfri
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	10...30 DC
Kapslingsklasse	III
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67
Mekaniske data	
Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik	

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



E10986




Forbindelseskabel

VDOGF030MSS0001H03STGH030MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

