




Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAA041--S0005H03STGH030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Halogenfri

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 24 AC/DC

Overspændingsbeskyttelse

ja; (VDR)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Dimensioner

[mm]

15 x 15 x 46,5

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Tilbehør

Leverings omfang

skrue

felt til markering

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAA041--S0005H03STGH030MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri; 3 x 0,5 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

