



E1002A



Konfektionerbar hunstik

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G



Applikation

Applikation

Tilslutning til certificerede egensikre strømkredse

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Kapslingsklasse

IP 65

Godkendelser / Tests

Godkendelse

BVS 05 ATEX E106

ATEX mærkning



II 1G Ex ia IIC T6 Ga



II 1D Ex ia IIIB T85°C Da



II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Mekaniske data

Vægt

[g]

35,7

Dimensioner

[mm]

25 x 25 x 56

Materiale

PA

Indstøbt-emne materiale

PA

Materiale - omløber

PA

Bemærkning

Bemærkning

Tmax iht. tabel "Summen af strømme i strømkredsen" i den tilhørende betjeningsvejledning (sikkerhedsrelevante del ATEX)

Der kan føres flere egensikre strømkredse over kabelstikket.

Summen af spændingerne i de egensikre kredse må ikke overstige følgende værdi:

Utotal max = 60 V (spidsværdi)

Emballage-enheder

1 stk.

E1002A



Konfektionerbar hunstik

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M18, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: PA



Tilslutning

