


Konfektionerbar hunstik

SDOAC030--SFKPG

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 250 AC/DC
-------------------	-------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 65

Mekaniske data

Materiale	PA
Indstøbt-emne materiale	PA

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø ...6,5 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type C DIN, vinklet; Støbt hus: PA



E10059

Konfektionerbar hunstik

SDOAC030--SFKPG



Tilslutning

