


Konfektionerbar hunstik

SDOAH042PLSFKPG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11510

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	30 x 18 x 35
-------------	------	--------------

Materiale	PBT; PA
-----------	---------

Indstøbt-emne materiale	PBT / PA
-------------------------	----------

Materiale - omløber	PA
---------------------	----

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Konfektionerbar hunstik

SDOAH042PLSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 4...6 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PBT / PA; Låsning: PA



Tilslutning

