




Konfektionerbar hunstik

SDOAH042PLSFKPG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11510
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-30...80
Kapslingsklasse		IP 65
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	20 x 34 x 32
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Materiale - omløber		PA
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



Konfektionerbar hunstik

SDOAH042PLSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,5 mm²; Kabelforskrunding: PG 7

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: PA



Tilslutning

