


Konfektionerbar hunstik

SDOAH042PLSFKPG

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Udgange

Elektrisk design	NPN
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-30...80
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 65
-----------------	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	20 x 34 x 32
-------------	------	--------------

Materiale	PA
-----------	----

Indstøbt-emne materiale	PA
-------------------------	----

Materiale - omløber	PA
---------------------	----

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Konfektionerbar hunstik

SDOAH042PLSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,5 mm²; Kabelforskrining: PG 7

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: PA



Tilslutning

