


Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V] 10...30 DC

Udgange

Elektrisk design NPN

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -30...80

Kapslingsklasse IP 65

Mekaniske data

Dimensioner [mm] 20 x 34 x 32

Materiale PA

Indstøbt-emne materiale PA

Materiale - omløber PA

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.



Konfektionerbar hunstik

SDOAH042PLSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,5 mm²; Kabelforskrunding: PG 7

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: PA



Tilslutning

