


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040PLS0002E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E10915

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...55 DC
---------------	-----	------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 42
-------------	------	--------------

Materiale	PUR
-----------	-----

Indstøbt-emne materiale	PUR
-------------------------	-----

Materiale - omløber	PUR
---------------------	-----

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E10096



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040PLS0002E03

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: PUR



Tilslutning

