


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040PLS0002E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E10909

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...55 DC
---------------	-----	------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	25 x 15 x 32
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		PUR

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

E10097



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040PLS0002E03

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: PUR



Tilslutning

