

Artiklen er udgået - arkiv informationer

No scale drawing available

Applikation

Special funktion guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding [V] < 600 AC/DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20...100

Kapslingsklasse IP 68

Mekaniske data

Vægt [g] 45,36

Monterings gevind 1/2" NPT

Materiale aluminium eloxeret

Indstøbt-emne materiale aluminium, eloxeret

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.

Elektrisk tilslutning

, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x 7/8", lige; kodning: A; Støbt hus: aluminium, eloxeret; Kontakter: guldbelagt




E10103



Indbygningstik

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Tilslutning



BK =	Ledningsfarver :	sort
GN =		grøn
WH =		hvid