




Forbindelseskabel med hunstik


AD0GB030PLS0005E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...90
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	26 x 26 x 60
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		PA
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)		
Elektrisk tilslutning - Hunstik		

Stik: 1 x 7/8", lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: PA




E10105



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGB030PLS0005E03

Tilslutning



BK =	Ledningsfarver :	sort
BN =		brun
BU =		blå