


Konfektionerbar hunstik

SDOAH040PLSFKPG



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC
---------------	-----	----------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	15,2
Dimensioner	[mm]	36 x 20 x 30
Materiale		PBT
Indstøbt-emne materiale		PBT
Materiale - omløber		PA

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------



Konfektionerbar hunstik

SDOAH040PLSFKPG

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: ...0,5 mm²; Kabelforskrunding: PG 7

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: B; Støbt hus: PBT; Låsning: PA



Tilslutning

