


Indbygningsstik

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 O-ring

Applikation

Special funktion guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding [V] < 600 AC/DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20...100

Kapslingsklasse IP 68

Mekaniske data

Vægt [g] 45,5

Monterings gevind 1/2" NPT

Materiale aluminium eloxeret

Indstøbt-emne materiale aluminium, eloxeret

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.

E10110



Indbygningsstik

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Elektrisk tilslutning


, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x 7/8", lige; kodning: A; Støbt hus: aluminium, eloxeret; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



BK =	Ledningsfarver :	sort
GN =		grøn
RD =		rød
WH =		hvid