


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040PLS0005E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...55 DC
-------------------	------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...90
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Dimensioner [mm]	25 x 15 x 32
Materiale	PUR
Indstøbt-emne materiale	PUR
Materiale - omløber	PUR

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: PUR



E10128



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040PLS0005E03

Tilslutning

