


**Elektriske Data**

Driftspænding	[V]	< 250 AC/DC
Max strømbelastning total	[A]	4; (...40 °C)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 65

Mekaniske data

Vægt	[g]	26,6
Dimensioner	[mm]	25 x 25 x 56
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Materiale - omløber		ULTRAMID

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

E10137



Konfektionerbar hunstik

SDOGJ040PLSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M18, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: ULTRAMID



Tilslutning

