


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGA030MSS0002E03



Applikation

Special funktion

Egnet for kabelkæde

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 250 AC/DC

Max strømbelastning total

[A]

4; (40° C)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...85

Kapslingsklasse

IP 67

Godkendelser / Tests

UL godkendelse

Ta

< 75 °C

Fil nummer UL

E191684

Mekaniske data

Vægt

[g]

88,1

Dimensioner

[mm]

14,5 x 14,5 x 42,5

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Egnet for kabelkæde

ja

Egnet for kabelkæde

Bøjeradius ved fleksibel anvendelse

min. 10 x kabel diameter

Slæbehastighed

max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²

Bøjningsantal

> 2 Mio.

Vridningsgodkendt

± 180 °/m



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGA030MSS0002E03

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning


Kabel: 2 m, PVC, gul, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x 1/2", lige; kodning: C; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



GN =
RD/BK =
RD/WH =

Ledningsfarver :
grøn
rød/sort
rød/hvid