# E10194


## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAG030--S0002E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E10217

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!




| | | |
|---|---|---|
| **Elektriske Data** | | |
| Driftspænding | [V] | < 60 AC/DC |
| Kapslingsklasse | | III |
| **Omgivende forhold** | | |
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25...90 |
| Kapslingsklasse | | IP 67 |
| **Mekaniske data** | | |
| Dimensioner | [mm] | 17 x 8 x 25 |
| Materiale | | PUR |
| Indstøbt-emne materiale | | PUR |
| **Bemærkning** | | |
| Emballage-enheder | | 1 stk. |

# E10194

## Forbindelseskabel med hunstik


**ADOAG030--S0002E03**

### Elektrisk tilslutning


Kabel: 2 m, PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR




### Tilslutning




| | |
|---|---|
| | Ledningsfarver : |
| BN = | brun |
| BK = | sort |
| BU = | blå |