
E10195

Forbindelseskabel med hunstik

ADOAG030--S0005E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer




Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 60 AC/DC
Kapslingsklasse		III
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	17 x 8 x 25
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR




E10195

Forbindelseskabel med hunstik

ADOAG030--S0005E03

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BK =	sort
BU =	blå