


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAG030--S0005A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 60 AC/DC
Kapslingsklasse	III

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Dimensioner [mm]	17 x 8 x 25
Materiale	PUR
Indstøbt-emne materiale	PUR

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR / PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: snap-on tilslutning



E10197



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAG030--S0005A03

Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :	brun
BK =		sort
BU =		blå