


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGA030MSS0005B03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[M]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 42
-------------	------	--------------

Materiale	TPU
-----------	-----

Indstøbt-emne materiale	TPU
-------------------------	-----

Materiale - omløber	Messing, forniklet
---------------------	--------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x 1/2", lige; kodning: C; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet




E10212



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGA030MSS0005B03

Tilslutning



GN =	Ledningsfarver :
RD/BK =	grøn
RD/WH =	rød/sort
	rød/hvid