


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAG030--S0002E03



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 60 AC/DC
---------------	-----	------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 65

Mekaniske data

Vægt	[g]	33
Dimensioner	[mm]	13,3 x 8,5 x 20,5
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC, sort, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR




E10217



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAG030--S0002E03

Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :	brun
BK =		sort
BU =		blå