


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAG032--S0005A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Halogenfri

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...30 DC

Udgange

Elektrisk design

PNP

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...85

Kapslingsklasse

IP 65

Mekaniske data

Vægt

[g]

146,6

Materiale

TPU transparent

Indstøbt-emne materiale

TPU, transparent

Display / Betjeningsenhed

Display

udgangs status

1 x LED, gul

Drift

1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

E10219



Forbindelseskabel med hunstik


ADOAG032--S0005A03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, transparent; Låsning: snap-on tilslutning



Tilslutning



BK =	Ledningsfarver :
BN =	sort
BU =	brun
	blå