


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040ZDS0002A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC001

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC/DC
---------------	-----	-------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse		IP 68
-----------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 47
-------------	------	--------------

Materiale		PUR
-----------	--	-----

Indstøbt-emne materiale		PUR
-------------------------	--	-----

Materiale - omløber		zinkstøbegods, forniklet
---------------------	--	--------------------------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

E10251



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040ZDS0002A03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 2 m, PUR / PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet



Tilslutning



BN =
BK =
BU =

Ledningsfarver :
brun
sort
blå