


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042ZDS0010E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Materiale	PUR
-----------	-----

Indstøbt-emne materiale	PUR
-------------------------	-----

Materiale - omløber	zinkstøbegods, forniklet
---------------------	--------------------------

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E10258



Forbindelseskabel med hunstik


ADOAH042ZDS0010E03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet



Tilslutning



Ledningsfarver :
BN = brun
BK = sort
BU = blå