


Splitterboks

ZDO4H055MSS0010H07

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...30 DC

Kapslingsklasse

II

Max strømbelastning total pr. modul/slot

[A]

4

Max strømbelastning total

[A]

12

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-15...80

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Dimensioner

[mm]

18 x 54 x 82

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Antal porte på splitterboks

4

Stiktype

M12



Splitterboks

ZDO4H055MSS0010H07

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	4 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 4 x M12; kodning: A; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning



BN =
BU =
GN =
GN/YE =
GY =
WH =
YE =

Ledningsfarver :
brun
blå
grøn
grøn/gul
grå
hvid
gul