E10280


Splitterboks

ZDO6H057MSS0005H09

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EBC019

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	4
Max strømbelastning total	[A]	12
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-15...80
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	18 x 54 x 100
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU

E10280

Splitterboks


ZDO6H057MSS0005H09

Antal porte på splitterboks	6	
Stiktype	M12	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	6 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 6 x M12; kodning: A; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm




E10280

Splitterboks

ZDO6H057MSS0005H09

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GN/YE =	grøn/gul
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvid
YE =	gul