


Splitterboks

ZDO8H059MSS0010H11

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...30 DC

Kapslingsklasse

II

Max strømbeastning total pr.
modul/slot

[A]

4

Max strømbeastning total

[A]

12

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-15...80

Kapslingsklasse

IP 67

E10283



Splitterboks

ZDO8H059MSS0010H11

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	18 x 54 x 127
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Antal porte på splitterboks		8
Stiktype		M12

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	8 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 8 x M12; kodning: A; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm






Splitterboks

ZDO8H059MSS0010H11

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GN/YE =	grøn/gul
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	violet
WH =	hvid
YE =	gul