

Forbindelseskabel

VDOAH042MSS0005A03STGH030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[M]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Materiale	TPU
-----------	-----

Indstøbt-emne materiale	TPU
-------------------------	-----

Materiale - omløber	Messing, forniklet
---------------------	--------------------

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel

VDOAH042MSS0005A03STGH030MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm

