


Splitterboks

ZDO4H045MSS0,03A07

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	4
Max strømbelastning total	[A]	12

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-15...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	18 x 54 x 82
Antal porte på splitterboks		4

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	4 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E10290



Splitterboks

ZDO4H045MSS0,03A07

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,35 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 4 x M12; kodning: A; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GN/YE =	grøn/gul
GY =	grå
WH =	hvid
YE =	gul