



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040MSS0002F03

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E10909
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	27 x 15 x 39
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, non-stick belægning
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

E10295



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040MSS0002F03

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; parsnoet; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, non-stick belægning; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning



BN =
BK =
BU =

Ledningsfarver :
brun
sort
blå