


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040MSS0002A04

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC001

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse		IP 67
-----------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 43
-------------	------	--------------

Materiale		TPU
-----------	--	-----

Indstøbt-emne materiale		TPU
-------------------------	--	-----

Materiale - omløber		Messing, forniklet
---------------------	--	--------------------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

E10302



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040MSS0002A04

Elektrisk tilslutning


Kabel: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



Ledningsfarver :
BN = brun
BK = sort
BU = blå
WH = hvid