



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040MSS0005A04

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²		
Elektrisk tilslutning - Hunstik		

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet




E10303



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040MSS0005A04

Tilslutning



BN =	Ledningsfarver : brun
BK =	sort
BU =	blå
WH =	hvid