




Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040VAS0010E02

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	27 x 15 x 39
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Elektrisk tilslutning - Hunstik		

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)




E10334



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040VAS0010E02

Tilslutning



BK =	Ledningsfarver :
WH =	sort
	hvid