


Konfektionerbare stik

SSTA040MSSFKPG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11505

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 125 AC / < 150 DC
---------------	-----	---------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse		IP 67
-----------------	--	-------

Mekaniske data

Materiale		PBT
-----------	--	-----

Indstøbt-emne materiale		PBT
-------------------------	--	-----

Materiale - omløber		Messing, forniklet
---------------------	--	--------------------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

E10346



Konfektionerbare stik

SSTA040MSSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,5 mm²; Ledningskappe: Ø 4...6 mm

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PBT; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning

