


Forbindelseskabel

VDOAF032MSS00,6A03STGH030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11387

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
Kapslingsklasse		III

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Materiale	PUR
Indstøbt-emne materiale	PUR
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet






Forbindelseskabel

VDOAF032MSS00,6A03STGH030MSS


Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Buchse



Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet