


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040MSN0002A04

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: ENC04A

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Applikation	ATEX område Zone 1
-------------	--------------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 15 DC
---------------	-----	---------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Sikkerhedsparametre

Max. intern kapacitans	[nF]	0,196
------------------------	------	-------

Max. intern induktans	[μH]	4
-----------------------	------	---

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	27 x 15 x 39
-------------	------	--------------

Materiale	TPU
-----------	-----

Indstøbt-emne materiale	TPU
-------------------------	-----

Materiale - omløber	Messing, forniklet
---------------------	--------------------

Bemærkning

Bemærkning	Ved anvendelse af stik ekslosionsfarlige områder (ATEX) stilles der særlige krav til ledningsføring. Kravene til de pågældende indretningsbestemmelser skal ubetinget overholdes af brugeren, idet de er dennes eget ansvar.
------------	---

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E10355



Forbindelseskabel med hunstik


ADOAH040MSN0002A04

Elektrisk tilslutning


Kabel: 2 m, PUR / PVC, blå, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning



Ledningsfarver :
BK = sort
BN = brun
BU = blå
WH = hvid