




Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040MSN0005A04

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation	
Applikation	ATEX område Zone 1
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	< 15 DC
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67
Sikkerhedsparmetre	
Max. intern kapacitans [nF]	0,49
Max. intern induktans [µH]	10
Mekaniske data	
Dimensioner [mm]	27 x 15 x 39
Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet
Bemærkning	
Bemærkning	Ved anvendelse af stik ekslosionsfarlige områder (ATEX) stilles der særlige krav til ledningsføring. Kravene til de pågældende indretningsbestemmelser skal ubetinget overholdes af brugeren, idet de er dennes eget ansvar.
Emballage-enheder	1 stk.

E10356



Forbindelseskabel med hunstik


ADOAH040MSN0005A04

Elektrisk tilslutning


Kabel: 5 m, PUR / PVC, blå, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning



Ledningsfarver :
BK = sort
BN = brun
BU = blå
WH = hvid