




Forbindelseskabel med hunstik


AD0GB030PLS0010E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 250 AC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...90
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	26 x 26 x 60
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		PA 6 GV
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)		
Elektrisk tilslutning - Hunstik		

Stik: 1 x 7/8", lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: PA 6 GV




E10359



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGB030PLS0010E03

Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :	brun
BU =		blå
GN/YE =		grøn/gul