



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040MSN0020A04

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation		
Applikation		ATEX område Zone 1
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 15 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Sikkerhedsparmetre		
Max. intern kapacitans	[nF]	0,196
Max. intern induktans	[µH]	4
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		TPU blå
Indstøbt-emne materiale		TPU, blå
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Bemærkning		Ved anvendelse af stik ekslosionsfarlige områder (ATEX) stilles der særlige krav til ledningsføring. Kravene til de pågældende indretningsbestemmelser skal ubetinget overholdes af brugeren, idet de er dennes eget ansvar.
Emballage-enheder		1 stk.



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040MSN0020A04

Elektrisk tilslutning


Kabel: 20 m, PUR / PVC, blå, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, blå; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid