

E11420



Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAA031MSS0005H03STGH030MSS



Applikation		
Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter	
Siliconefri		
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 24 AC/DC
Overspændingsbeskyttelse		ja; (VDR)
Max strømbelastning total	[A]	3
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	271,8
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang	skrue	
	felt til markering	



Forbindelseskabel med ventilstik

VVDAA031MSS0005H03STGH030MSS

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: Messing forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm

