


Forbindelseskabel

VDOGH040MSS00,6H04STGH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation	
Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	< 250 AC / < 300 DC
Max strømbelastning total [A]	3
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 68
Mekaniske data	
Materiale	PUR
Materiale - omløber	Messing, forniklet / Messing, forniklet
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik	

Stik: 1 x M12, lige; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm

E11452



Forbindelseskabel


VDOGH040MSS00,6H04STGH040MSS



Elektrisk tilslutning


Kabel: 0,6 m, PUR, sort, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Artiklen er udgået - arkiv informationer