

Forbindelseskabel

VDOAH043MSS0001H04STAH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC037

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation		
Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter	
Siliconefri	ja	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Max strømbelastning total	[A]	3
Udgange		
Elektrisk design	PNP	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 68	
Mekaniske data		
Materiale	PUR	
Indstøbt-emne materiale	PUR	
Materiale - omløber	Messing, forniklet	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	2 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Forbindelseskabel

VDOAH043MSS0001H04STAH040MSS

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm

