





Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF030MSS0002H03

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC141
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	3
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	10 x 10 x 31
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF030MSS0002H03

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm



Tilslutning



BK =	Ledningsfarver :
BN =	sort
BU =	brun
	blå