



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF032MSS0010H03

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC149

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	3
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	17 x 10 x 26
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		Messing, forniklet



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF032MSS0010H03

Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn


Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm
Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå