

Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF030VAS0010E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVT128

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation	
Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse	III
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 68
Mekaniske data	
Materiale	PVC
Indstøbt-emne materiale	PVC
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF030VAS0010E03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå