



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF032VAS0005E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVT131

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation		
Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter	
Siliconefri	ja	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Kapslingsklasse	III	
Udgange		
Elektrisk design	PNP	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 68	
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	18 x 10 x 28
Materiale	PVC	
Indstøbt-emne materiale	PVC	
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

E11501



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF032VAS0005E03

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning


Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm



Tilslutning



BK = Ledningsfarver :
BN = sort
BU = brun
 blå